



Philips AquaTouch
Elektrorasierer mit
Aquatec Wet & Dry

AquaTouch



AT750

Hervorragender Hautschutz, sanfte Rasur

Genießen Sie jetzt eine erfrischende Rasur ohne das Risiko von Hautschäden. Die Aquatec-Versiegelung ermöglicht eine angenehme Trockenrasur und eine hautschonende Nassrasur. Verwenden Sie bei der Nassrasur Rasiergel oder Schaum für mehr Hautschonung.

Für mehr Hautschonung auch nass verwendbar

- Optimiert für die hautschonende Verwendung mit Rasiergel oder Schaum

Schützen Sie Ihre Haut

- Passt sich perfekt Ihren Gesichtskonturen an

Sanft rasieren

- Für eine schonende, gründliche Rasur

Bedienungsfreundlichkeit

- Abwaschbarer Rasierer mit QuickRinse-System
- Einmal aufladen - über 40 Minuten kabellose Rasur

PHILIPS

sense and simplicity

Besonderheiten

Aquatec Wet & Dry



Aquatec-Versiegelung für eine angenehme Trockenrasur oder eine erfrischende Nassrasur. Optimiert für die hautschonende Verwendung mit Rasiergel oder Schaum, sogar unter der Dusche.

Hautpflegesystem



Abgerundete, reibungsarme Scherköpfe passen sich perfekt an Ihre Gesichtskonturen an und vermeiden so das Risiko von Hautschäden.

Super Lift & Cut-System



Das 2-Klingen-Schnittsystem in unseren Elektrorasierern hebt das Haar an, um es auf

komfortable Art und Weise unterhalb der Hautoberfläche abzuschneiden.

Vollständig wasserdicht



Mit QuickRinse-System zur Reinigung unter fließendem Wasser und zur Verwendung unter der Dusche

Über 40 Minuten kabellos verwendbar



Über 40 Minuten kabellose Leistung für 14 Rasuren. Innerhalb von 8 Stunden vollständig geladen und immer bereit, wenn Sie es sind.

Daten

Rasierleistung

- Rasiersystem: Super Lift&Cut
- Konturenanpassung: Dynamische Konturenanpassung

Bedienungsfreundlichkeit

- Anzeige: 1 LED-Anzeige, Ladestandsanzeige (voll), Warnanzeige bei geringem Ladestand, Ladekontrollanzeige
- Aufladen: Wiederaufladbar, Akkubetrieb
- Reinigung: Schnell abwaschbare Haarauffangkammer, Vollständig wasserdicht
- Rasierdauer: Über 40 Minuten
- Ladezeit: 8 Stunden

Zubehör

- Wartung und Pflege: Reinigungsbürste, Schutzkappe

Design

- Ausführung: Dekoblende, gerippt, blau, Vordergehäuse (einfarbig), schwarz
- Farbe: Schwarz und blau
- Griff: Easy Grip, Gummigriff

Leistung

- Automatische Spannungsanpassung: 100 - 240 V
- Akkutyp: Li-Ion
- Max. Stromverbrauch: 5,4 W
- Standby-Stromverbrauch: 0,5 W

Service

- Ersatzscherkopf: Alle 2 Jahre mit HQ8 ersetzen



Ausstellungsdatum
2011-07-27

Version: 4.0.1

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com